

СОСИСОЧНА ДИМОПРОНИКНА ПОЛІАМІДНА ОБОЛОНКА тип «МІНІСМОК» (тип «MINISMOKE»)

"Devro" s.r.o., Чехія



ОПИС

Тип «МІНІСМОК» – сосисочна димопроникна поліамідна оболонка, виготовлена з суміші полімерів за особливою технологією із застосуванням спеціальних фарб, що дозволяє ароматичним речовинам при копченні проникати через оболонку всередину продукту.

«МІНІСМОК ПРОЗОРИЙ» – НОВА серія в лінійці димопроникних сосисочних поліамідних оболонок «МІНІСМОК», структура яких дозволяє максимально імітувати зовнішній вигляд готової продукції в сосисочній целюлозній оболонці.

АСОРТИМЕНТ

* калібри – 16-40 (основні: 19, 22, 24, 32);

* колір:

- лайт-браун (св.-коричн.);

- річ-браун (копчення);

- ТРАНСПАРЕНТ (прозорий);

- ТРАНСБРАУН (з відтінком копчення);

- ТРАНСОРАНЖ (копчення з відтінком лосося).

* форма випуску – гофрована кукла (нагель).

КОРИСНІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРАДИ

- рекомендоване перенаповнення (з практики) – 10-12% (діаметр наповнення Ø19 – 21,5-21,8 мм, Ø22 – 24,2-24,6 мм);

- рекомендується застосовувати «вологе копчення»;

- кількість перекутів – 2,5-3,1 (калібри до 26 мм); 2,5-3,2 (калібри від 32 мм).

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ОБОЛОНКИ

- достатньо висока проникність для ароматичних речовин диму при копченні, що дозволяє досягти смаку та аромату копчення в готовому виробі;

- не морщиться при тривалому зберіганні самостійно і в додатковій (транспортній, вакуумній) упаковці, тип «МІНІСМОК» легко знімається;

- наявність сформованого батону під оболонкою, а також рум'яна скоринка після термообробки сприяють ущільненню структури фаршу та покращенню кусання;

- інертність до впливу бактерій і плісняви, тривалий термін зберігання, кольорова гамма натуральних відтінків, можливість маркування;

- механічна міцність, сталість калібру оболонки тип «МІНІСМОК», термостійкість, простота застосування (готова до безпосереднього застосування з упаковки);

- поліамідна димопроникна оболонка «МІНІСМОК» призначена для роботи на всіх типах автоматичного та напівавтоматичного обладнання;

- оболонка дозволяє зберігати високу продуктивність виробництва, надає можливість випускати продукцію стандартної ваги та розміру за рахунок високих механічних показників.

- підготовлена до безпосереднього використання з упаковки RTU (Ready To Use).

Режим	t, °C	Вологість, %	Час
Прогрівання	55	80	15 хв
Сушка	65	45	15 хв
Копчення 1	70	60	10 хв
Копчення 2 *	75	80	7 хв
Варка	78	100	до готовності
Охолодження		Душ (10 хв)	

* Етап "Копчення 2" необхідно застосовувати у випадку, якщо термокамера не дає достатнього ефекту копчення (насиченого аромату виробу, рум'яної скоринки під оболонкою)

Втрати при термообробці не перевищують 2%.



1 - Димопроникна поліамідна оболонка МІНІСМОК 22 ТРАНСБРАУН
2 - Димопроникна поліамідна оболонка МІНІСМОК 22 безбарвний
3 - Димопроникна поліамідна оболонка МІНІСМОК 22 ТРАНСОРАНЖ
4 - Димопроникна поліамідна оболонка МІНІСМОК 19 світле копчення